


品番：EA949HL-7

品名：M20x320mm [焼入れ]全ねじボルト(スチール製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,140円(税抜) / 3,454円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,140円(税抜) / 3,454円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/04 13:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0662ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                      |                            |       |                      |
|----------------------|----------------------------|-------|----------------------|
| メーカー                 | イマオコーポレーション                | 型番    | BJ830-20320          |
| ねじサイズ                | M20×2.5                    | 全長    | 320mm                |
| 材質                   | スチール(SNB7)<br>四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 | 引張り強度 | 860N/mm <sup>2</sup> |
| 重量                   | 620g                       |       |                      |
| 並目ねじ                 |                            |       |                      |
| SNB7とは高温用合金ボルト材のことです |                            |       |                      |
| RoHS指令適合品            |                            |       |                      |
| ※両端面は表面処理を施していません。   |                            |       |                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.