


品番 : EA949HS-120

品名 : M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム



販売価格	5,240円(税抜) / 5,764円(税込)		
カタログ価格	5,240円(税抜) / 5,764円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/19 19:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	倉敷化工	型番	RA-100
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	50mm
ねじサイズ	M16×55mm	下方向支持荷重	5900N
下方向ばね定数	1440N/mm	ゴム材質	天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー各1個付			
構造が簡単で取付けも容易です。			
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。			
取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.