


品番：EA949HS-131

品名：M6/15mm [丸形]防振ゴム



販売価格	760円(税抜)／ 836円(税込)		
カタログ価格	760円(税抜)／836円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 （2026/02/19 19:46現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



品名	EA949HS-131
規格	M6/15mm
材質	天然ゴム
寸法	外径φ20mm、高さ15mm
重量	約10g
単位	個
在庫	11
価格	760円(税抜)
納期	在庫あり
備考	

仕様

メーカー	倉敷化工	型番	RB-20
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	15mm
ねじサイズ	M6	下方向支持荷重	160N
下方向ばね定数	180N/mm	ゴム材質	天然ゴム

構造が簡単で取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。
取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。