



品番：EA949HS-246

品名：M8/30mm [山形]防振ゴム



販売価格	2,900円(税抜)／3,190円(税込)		
カタログ価格	2,900円(税抜)／3,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 14:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1283ページ		



品番	全高	穴径	ねじ径	ねじ長さ	支持荷重	ばね定数
EA949HS-243	30	φ8	M8	10	290N	98N/mm
EA949HS-246	30	φ8	M8	10	290N	98N/mm
EA949HS-247	30	φ8	M8	10	290N	98N/mm

仕様

商品名	山型防振ゴム	型番	ED1004
用途	計器盤、発電機、ポンプ等の汎用機械用防振ゴム	ゴム材質	天然ゴム
全高	30mm	穴/ねじサイズ	M8
下方向支持荷重	290N	下方向ばね定数	98N/mm

上下方向のバネ定数が比較的小さく、防振ゴムの巾が狭いので一方方向に制限を受けている取付け箇所にも取付けられる便利さがあります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.