


品番 : EA949HS-247

品名 : M10/40mm [山形]防振ゴム



販売価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
カタログ価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

商品名	山型防振ゴム	型番	ED1005
用途	計器盤、発電機、ポンプ等の汎用機械用防振ゴム	ゴム材質	天然ゴム
全高	40mm	穴/ねじサイズ	M10
下方向支持荷重	580N	下方向ばね定数	165N/mm

上下方向のバネ定数が比較的小さく、防振ゴムの中が狭いので一方方向に制限を受けている取付け箇所にも取付けられる便利さがあります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.