


品番：EA949HS-27

品名：M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,250円(税抜) / 1,375円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,250円(税抜) / 1,375円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/02/19 19:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1233ページ | | |



| 品番 | 規格 | 寸法 | 重量 | 価格 |
|------------|---------------|--------|--------|------------|
| EA949HS-27 | M10x25mm/27mm | φ10x27 | 0.15kg | 1,250円(税抜) |

仕様

| | | | |
|--|----------------------------|---------|-------|
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | KA-50 |
| 用途 | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ | 27mm |
| ねじサイズ | M10×25mm | 下方向支持荷重 | 1230N |
| 下方向ばね定数 | 610N/mm | ゴム材質 | 天然ゴム |
| 六角ナット、スプリングワッシャー各2個付 | | | |
| 構造が簡単で取付けも容易です。 | | | |
| 小型で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重の支持が可能です。 | | | |
| 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.