





品番：EA949HS-341A

品名：50x 50x25mm 防振ダンパ°-(黒/2-10kg未満)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/04 20:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1235ページ2342ページ		



### 仕様

メーカー	エクシール	型番	GD01-33001
商品名	ゲルダンパー	サイズ(mm)	縦:50 横:50
適正荷重(kg)	2~10	色	黒
厚み(mm)	25	材質	ポリウレタン
硬度	アスカーC15	防振周波数	26.4~

非粘着

ハイパーゲルを厚く成型した防振ブロックです。

振動する機器の脚に設置、または精密機器などの下に敷いていただくことで振動を抑えることができます。

素材は方向性がないため、垂直方向でも水平方向でも同等の振動吸収効果があります。

#### 【設置前のご注意】

- ・ゲルダンパーは精密機器を床などからの振動から守る／振動機器からの振動を床に伝えないようにするための商品です。用途以外の使い方はしないでください。
- ・屋外での使用は材料の劣化が激しいため、屋内でご使用ください。
- ・60℃以上の熱がかかる場所でのご使用はできません。
- ・設置する床面をキレイに清掃してから設置してください。
- ・水平な乾いた床にご使用ください。設置する床が濡れていると、ゲルが滑り危険です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.