



品番：EA949HS-59

品名：M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム



販売価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/11 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KB-40
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	25mm
ねじサイズ	M8×25mm	穴サイズ	9mm
穴間ピッチ	60mm	下方向支持荷重	930N
下方向ばね定数	340N/mm	ゴム材質	天然ゴム

六角ナット、スプリングワッシャー各1個付

構造が簡単で取付けも容易です。

小形で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重を支持できます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.