




品番：EA949HS-65

品名：M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム



販売価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/10 23:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



#### 仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KB-55
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	40mm
ねじサイズ	M10×30mm	穴サイズ	11.5mm
穴間ピッチ	78mm	下方向支持荷重	1200N
下方向ばね定数	350N/mm	ゴム材質	天然ゴム

六角ナット、スプリングワッシャー各1個付

構造が簡単で取付けも容易です。

小形で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重を支持できます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.