




品番：EA949HS-67

品名：M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,860円(税抜) / 2,046円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,860円(税抜) / 2,046円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/11 00:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1233ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                            |         |        |
|---------|----------------------------|---------|--------|
| メーカー    | 倉敷化工                       | 型番      | KB-60  |
| 用途      | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ      | 30mm   |
| ねじサイズ   | M12×35mm                   | 穴サイズ    | 11.5mm |
| 穴間ピッチ   | 84mm                       | 下方向支持荷重 | 1860N  |
| 下方向ばね定数 | 780N/mm                    | ゴム材質    | 天然ゴム   |

六角ナット、スプリングワッシャー各1個付

構造が簡単で取付けも容易です。

小形で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重を支持できます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.