


品番 : EA949HS-68

品名 : M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム



販売価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
カタログ価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/19 19:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1233ページ		



仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KB-60-34H
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	34mm
ねじサイズ	M12×35mm	穴サイズ	11.5mm
穴間ピッチ	84mm	下方向支持荷重	2110N
下方向ばね定数	650N/mm	ゴム材質	天然ゴム

六角ナット、スプリングワッシャー各1個付

構造が簡単で取付けも容易です。

小形で比較的大きいばね定数が得られるので、大きい荷重を支持できます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.