


品番：EA949HS-97

品名：M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 900円(税抜) / 990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 900円(税抜) / 990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/04/10 23:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1234ページ | | |



| 品番 | 高さ | ねじ径 | ねじ長さ | 圧縮率 | 支持荷重 | ゴムの種類 |
|------------|------|-----|------|---------|------|-------|
| EA949HS-97 | 18mm | M8 | 20mm | 610N/mm | 830N | 天然ゴム |

仕様

| | | | |
|---------|----------------------------|---------|-------|
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | RA-30 |
| 用途 | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ | 18mm |
| ねじサイズ | M8×20mm | 下方向支持荷重 | 830N |
| 下方向ばね定数 | 610N/mm | ゴム材質 | 天然ゴム |

六角ナット、スプリングワッシャー各1個付

構造が簡単で取付けも容易です。

片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.