

品番：EA949JL-306

品名：M 3x 6mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンス/16本)




販売価格	175円(税抜) / 193円(税込)		
カタログ価格	175円(税抜) / 193円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/08 15:25現在)		
商品入数	16	販売単位	袋
カタログページ	1258ページ		



並目細目ねじ特長

- 並目ねじ・細目ねじに対するロックワッシャー(ねじ止めの部品)が標準品では、締め付けが緩みやすい傾向があるため、作業性が良い。
- 細目ねじ・並目ねじに対しては、ロックワッシャーがつかない(加工の数が多く)ため、ねじ止めの部品が少なく、締め付けにすぐれた特長が長く続く。



仕様

サイズ	M3×6	仕様	全ねじ
ピッチ	0.5	入数	16
材質	SUSXM7	頭部厚	0.8mm (許容差 ±0.1)

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。

皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。

環境に優しい安心・安全な一品です。

一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。

並目ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.