


品番：EA949JL-620

品名：M 6x20mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)




販売価格	220円(税抜) / 242円(税込)		
カタログ価格	220円(税抜) / 242円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/07/08 16:07現在)		
商品入数	8	販売単位	袋
カタログページ	1258ページ		



並目細目ねじ特長

- 並目ねじ・細目ねじに対するロックワッシャー(ねじ止り)が標準品では、締め付けに要する時間が短く、作業性が良い。
- 細目ねじ・並目ねじに対しては、ロックワッシャーが細い(φ1.0)の物が多く、ねじの締め付けに、ねじの締め付けが難しく、その分、締め付けの精度が落ちる。



仕様

サイズ	M6×20	仕様	全ねじ
ピッチ	1.0	入数	8
材質	SUSXM7	頭部厚	1.2mm (許容差 ±0.1)

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。

皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。

環境に優しい安心・安全な一品です。

一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。

並目ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.