

品番 : EA949KB-50

品名 : M 50x 1.5 ベ어링ナット(AN10)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 465円(税抜) / 512円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 465円(税抜) / 512円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 30 (2026/06/06 15:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1229ページ1250ページ                |      |   |



#### 仕様

|                                     |       |         |  |
|-------------------------------------|-------|---------|--|
| 呼び番号                                | AN10  | サイズ     | M50  |
| ピッチ                                 | 1.5   | サイズ(mm) | D1:M50×1.5、D3:70、D4:61、Bn:11、S:6、T:2.5、D6:50.8 |
| 材質                                  | SS400 |         |  |
| 【EA966PA-311、EA966PB-311用】ベ어링ナット    |       |         |  |
| アダプタスリーブを取付たり、ベ어링をシャフトみ固定する際に使用します。 |       |         |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.