


品番 : EA949KC-30

品名 : M 30 ベ어링ナット用座金(AW06)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 65円(税抜) / 72円(税込) | | |
| カタログ価格 | 65円(税抜) / 72円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/04/11 00:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1229ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|-----|-----|
| 呼び番号 | AW06 | サイズ | M30 |
| サイズ(mm) | D1:30、k:27.5、E:5、t:1.2、S:5、 D4:38、D5:49、r:1、u:2.5 | 歯の数 | 13 |
| 材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC /SPHC)(亜鉛メッキ加工) | | |

アダプタスリーブを取付けたり、ベ어링をシャフトに固定する際に使用します。

【EA966PA-307、EA966PB-307用】ベ어링ナット用座金

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.