


品番 : EA949KC-40

品名 : M 40 ベ어링ナット用座金(AW08)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 80円(税抜) / 88円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 80円(税抜) / 88円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/11 02:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1229ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                      |  |     |     |
|--------------------------------------|--|-----|-----|
| 呼び番号                                 | AW08   | サイズ | M40 |
| サイズ(mm)                              | D1:40、k:37.5、E:6、t:1.2、S:6、<br>D4:50、D5:62、r:1、u:2.5 | 歯の数 | 15  |
| 材質                                   | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC<br>/SPHC)(亜鉛メッキ加工)                |     |     |
| アダプタスリーブを取付けたり、ベ어링をシャフトに固定する際に使用します。 |  |     |     |
| 【EA966PA-309、EA966PB-309用】ベ어링ナット用座金  |  |     |     |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.