

品番：EA949LJ-625A

品名：M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 790円(税抜) / 869円(税込) | | |
| カタログ価格 | 790円(税抜) / 869円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/04/29 04:41現在) | | |
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1247ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------------|-------|---------------------|
| 材質 | ステンレス(SUS304CUN) | ねじ規格 | JIS B0205 |
| ねじ精度 | 6g | 強度クラス | A2-90 |
| 引張強度 | 900N/m ² | 耐力 | 700N/m ² |
| 表面処理 | なし | 時効処理 | なし |
| 並目ねじ | | | |
| サイズ | M6×25mm | 平径 | 10mm |
| 頭部高さ | 4mm | 対角 | 11.05mm |
| 座径 | 6.8mm | ピッチ | 1.0mm |
| 入数 | 8本 | | |
| 全ねじ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.