

品番：EA949MJ-1040A

品名：M10x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/02 22:33現在) | | |
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1260ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------------------|-------|----------------------|
| 材質 | ステンレス(SUS304CUN) | ねじ規格 | JIS B0205 |
| ねじ精度 | 6g | 強度クラス | A2-100 |
| 引張強度 | 1000N/mm ² | 耐力 | 800N/mm ² |
| 表面処理 | なし | 時効処理 | あり |
| サイズ | M10×40mm | ピッチ | 1.5mm |
| 頭部径 | 16mm | 頭部高さ | 10mm |
| 六角穴対辺 | 8mm | 六角穴対角 | 9.149mm |
| 六角穴深さ | 5mm | 入数 | 4本 |
| 全ねじ | | | |
| 並目ねじ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.