

品番：EA949MY-1025

品名：M10x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 770円(税抜)／ 847円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 770円(税抜)／847円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2025/12/15 11:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1311ページ                       |      |   |



仕様

|                        |                       |       |        |
|------------------------|-----------------------|-------|--------|
| 材質                     | ステンレス(SUS304CUN)      | 仕様    | 全ねじ    |
| サイズ                    | M10×25                | ピッチ   | 1.5    |
| 入数                     | 1                     | 頭部高さ  | 6.0mm  |
| 引張強度                   | 1000N/mm <sup>2</sup> | 強度クラス | A2-100 |
| 通常よりヘッド(キャップ)部が薄い仕様です。 |                       |       |        |
| 並目ねじ                   |                       |       |        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.