


品番：EA949RH-111


品名：6x 15mm ボールロックピン



販売価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
カタログ価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/05 20:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



ボールはスプリングによって作動します。



品番	ケーブル長	質量
EA949RH-101	150	17.5
EA949RH-111	250	23.0
EA949RH-121	350	28.5
EA949RH-131	450	34.0
EA949RH-141	550	39.5
EA949RH-151	650	45.0

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ774-06015-SUS
ピン径	6mm	ピン長さ	15mm
ケーブル長	250mm	材質	シャンク:SUS630 (酸化被膜研磨仕上げ) ボール:SUS440C
質量	23g		

抜き差しのためのシンプルタイプ

ボールはスプリングによって作動します。

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。

ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.