


品番：EA949RH-124


品名：8x 40mm ボールロックピン



販売価格	2,840円(税抜)／3,124円(税込)		
カタログ価格	2,840円(税抜)／3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/05 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



ボールはスプリングによって作動します。



規格		単位	数量
ケーブル長	250mm	m	1
ボール径	8mm	mm	1
ピン径	8mm	mm	1
ピン長さ	40mm	mm	1
材質	SUS630		1
ボール材質	SUS440C		1

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ774-08040-SUS
ピン径	8mm	ピン長さ	40mm
ケーブル長	250mm	材質	シャンク:SUS630 (酸化被膜研磨仕上げ) ボール:SUS440C
質量	39g		
抜き差しのためのシンプルタイプ			
ボールはスプリングによって作動します。			
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。			
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。			
RoHS対応品			