


品番 : EA949RH-141

品名 : 12x 40mm ボールロックピン



販売価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/12 02:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ774-12040-SUS
ピン径	12mm	ピン長さ	40mm
ケーブル長	250mm	材質	シャンク:SUS630 (酸化被膜研磨仕上げ) ボール:SUS440C
質量	75g		
抜き差しのみのシンプルタイプ			
ボールはスプリングによって作動します。			
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。			
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.