品番: EA949RH-143

品名: 12x 60mm ボールロックピン



販売価格	4,660円 (税抜)/ 5,126円(税込)				
カタログ価格	4,660円(税抜)/5,126円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/22 19:21現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1260ページ				











仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ774-12060-SUS
ピン径	12mm	ピン長さ	60mm
ケーブル長	250mm	材質	シャンク: SUS630 (酸化被膜研磨仕上げ) ボール: SUS440C
質量	94g		

抜き差しのみのシンプルタイプ

ボールはスプリングによって作動します。

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。

ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.