

品番：EA949RM-101

品名：12x10.9mm/ M3 TPEダンパー(アキシャル)



販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/03 05:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBA-A
直径	12mm	高さ	10.9mm
推奨取付ネジサイズ	M3	許容荷重	0.9kN
使用温度	-40~49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)
質量	2.5g		

高負荷用
短いストロークで大きな荷重を受けるアキシャル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。
RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.