品番：EA949RM-102

品名：17x15.7mm/ M4 TPEダンパー(ｱｷｼｱﾙ)

販売価格	945円（税抜）／ 1,040円（税込）		
カタログ価格	945円（税抜）／1,040円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2025/08/11 14:43現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1284ページ		







仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBA-C
直径	17mm	高さ	15.7mm
推奨取付ネジサイズ	M4	許容荷重	1.6kN
使用温度	-40～49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)
質量	3.6g		

高負荷用
短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。
RoHS対応品

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.