

品番：EA949RM-102

品名：17x15.7mm/ M4 TPEダンパー(アキシャル)



販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/03 07:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBA-C
直径	17mm	高さ	15.7mm
推奨取付ネジサイズ	M4	許容荷重	1.6kN
使用温度	-40~49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)
質量	3.6g		

高負荷用

短いストロークで大きな荷重を受けるアキシャル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。

RoHS対応品

