





品番：EA949RM-105

品名：33x30.0mm/ M6 TPEダンパー(アキシャル)



販売価格	4,180円(税抜)／4,598円(税込)		
カタログ価格	4,180円(税抜)／4,598円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/03 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション		型番	TPGBA-3
直径	33mm	高さ	30mm	
推奨取付ネジサイズ	M6	許容荷重	7.12kN	
使用温度	-40～49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)	
質量	18g			

高負荷用
短いストロークで大きな荷重を受けるアキシャル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。
RoHS対応品

