

品番：EA949RM-113

品名：20x20.7mm/ M6 TPEダンパー(アキシャル)



販売価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
カタログ価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/03 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBA-101S
直径	20mm	高さ	20.7mm
推奨取付ネジサイズ	M6	許容荷重	0.8kN
使用温度	-40~49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)
質量	3.7g		

中負荷用
短いストロークで大きな荷重を受けるアキシャル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBA (EA949RM-101~107) よりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。
RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.