品番: EA949RM-114

品名:26x27.7mm/M6TPEダンパー(アキシアル)



販売価格	2,730円 (税抜)/3,003円(税込)				
カタログ価 格	2,730円(税抜)/3,003円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 13:20現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1284ページ				















仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBA-102S
直径	26mm	高さ	27.7mm
推奨取付ネジサイズ	M6	許容荷重	1.35kN
使用温度	-40~49℃	材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラスト マー)
質量	9.1g		

中負荷用

短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBA(EA949RM-101~107)よりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.