

品番 : EA949RM-115

品名 : 32x32.3mm / M6 TPEダンパー(アキシャル)



販売価格	4,930円(税抜) / 5,423円(税込)		
カタログ価格	4,930円(税抜) / 5,423円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 13:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1284ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBA-103S
直径	32mm	高さ	32.3mm
推奨取付ネジサイズ	M6	許容荷重	1.8kN
使用温度	-40~49°C	材質	TPEE (ポリエチル系熱可塑性エラストマー)
質量	16g		

中負荷用

短いストロークで大きな荷重を受けるアキシャル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBA(EA949RM-101~107)よりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.