


品番：EA949RM-56

品名：M8x44mm[ステンレス]スプ<sup>ル</sup>リング<sup>グ</sup>突き出しピ<sup>ン</sup>ン(フラット)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/03 07:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SEPS08-08-SUS
ねじサイズ	M8	ストローク	7.6mm
全長	44mm	バネ力	1.5~7.4N
材質	本体・ピン・スプリング:SUS304	質量	10g
入数	1個		

先端フラットタイプ

簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。

固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.