


品番：EA949RM-57

品名：M10x55mm[ステンレス]スプリング 突き出しピン(フラット)



販売価格	1,920円(税抜) / 2,112円(税込)		
カタログ価格	1,920円(税抜) / 2,112円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/09 17:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SEPS10-10-SUS
ねじサイズ	M10	ストローク	9.9mm
全長	55mm	バネ力	2.5~10.7N
材質	本体・ピン・スプリング:SUS304	質量	20g
入数	1個		

先端フラットタイプ

簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。

固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.