

品番：EA949VA-14BA

品名：M14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)



※リコイル数、サイズは仕様をご確認ください。
※マグネット式タンク折取工具は付属していません。
※下穴用ドリルは付属していません。

販売価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 13:02現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0352ページ		



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	37148
商品名	トレードシリーズ	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M14-1.5(細目)	セット内容	リコイル(6個)、挿入工具、リコイルタップ#2(中タップ)
中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。			
別途タップホルダーを使用ください。			
ケースサイズ	195×85×30(H)mm		
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.