

品番：EA949VB-18CA

品名：M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークラゲ)



販売価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
カタログ価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/22 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0352ページ		



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	38188
商品名	トレードシリーズ	サイズ	M18-1.5(極細)
材質	ステンレス(SUS304)	セット内容	リコイル(6個)、挿入工具、パイロットタップ
ケースサイズ	85×195×30(H)mm		

別途タップホルダーを使用ください。

パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.