

品番：EA949VB-8A

品名：M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目)



販売価格	10,600円(税抜)／ 11,660円(税込)			
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/21 04:10現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0352ページ			



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	35083
商品名	トレードシリーズ	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M8-1.25(並目)	セット内容	リコイル(15個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タンク折取工具
別途タップホルダーを使用ください。			
パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のめねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。			
マグネット式タンク折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタンクに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタンクがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タンクが確実に折れていることが確認できます。			
ケースサイズ	195×85×30(H)mm		
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.