

品番 : EA949VC-14CA

品名 : M14-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,440円(税抜) / 4,884円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,440円(税抜) / 4,884円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/22 17:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0353ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------|
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 50468-0 |
| サイズ(メトリック) | M14-1.25 | サイズ(UNC/BSW) | — |
| サイズ(UNF) | — | | |
| リコイルを挿入する際に使用して下さい。 | | | |
| リコイルタップ差込穴付 | | | |
| 下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.