

品番 : EA949VD-3S

品名 : M3-0.5x3mm リコイルインサートネジ(並目/10本)



販売価格	760円(税抜)／836円(税込)		
カタログ価格	760円(税抜)／836円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 06:18現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0358ページ		



## 仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	25032
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M3-0.5	全長	3mm
入数	10個		

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.