

品番 : EA949VD-5M

品名 : M5-0.8x7.5mm リコイル挿入ネジ(並目/10コ)



販売価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
カタログ価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/16 15:29現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0352ページ		



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	25053
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M5-0.8	全長	7.5mm
入数	10個		

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※挿入ネジの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.