品番: EA949VD-7LA

品名: M7-1.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)



販売価格	860円(税抜)/946円(税込)				
カタログ価格	860円(税抜)/946円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 14:23現在)				
商品入数	10	販売単位	袋		
カタログページ	0358ページ				







仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	05074
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス (SUS304)
サイズ	M7-1.0	全長	14mm
入数	10個		

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.