

品番 : EA949VE-10S

品名 : M10-1.25x10mm リコイル挿入ネジ(細目/10コ)



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 15:39現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0358ページ		



#### 仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	27102
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M10-1.25	全長	10mm
入数	10個		

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※挿入ネジの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.