

品番：EA949VE-12M

品名：M12-1.5x18mm リコイルINSERTネジ(細目/10コ)



販売価格	1,810円(税抜)／1,991円(税込)		
カタログ価格	1,810円(税抜)／1,991円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/03 05:59現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0352ページ		



品番	規格	材質	全長	入数
EA949VE-12M	M12-1.5x18mm	SUS304	18mm	10個

品番	規格	材質	全長	入数
EA949VE-12M	M12-1.5x18mm	SUS304	18mm	10個

仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	27123
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M12-1.5	全長	18mm
入数	10個		
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。			
※INSERTねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.