

品番 : EA949VE-16L

品名 : M16-1.5x32mm リコイルインサートネジ(細目/5口)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,540円(税抜) / 2,794円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,540円(税抜) / 2,794円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/15 13:32現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0358ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------|----|---------------|
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 27164 |
| 商品名 | リコイルパケット | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ | M16-1.5 | 全長 | 32mm |
| 入数 | 5個 | | |

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.