品番: EA949VF-10M

品名: M10-1.0x15mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)



| 販売価格       | <b>1,180円</b> (税抜)/1,298円(税込)       |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 1,180円(税抜)/1,298円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>2</b> (2025/12/16 20:02現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 10                                  | 販売単位 | 袋 |  |  |
| カタログページ    | 0358ページ                             |      |   |  |  |









## 仕様

| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 28103         |
|------|--------------|----|---------------|
| 商品名  | リコイルパケット     | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| サイズ  | M10-1.0      | 全長 | 15mm          |
| 入数   | 10個          |    |               |

下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。

※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.