

品番：EA949VF-14MS

品名：M14-1.25x12.4mm リコイル挿入ネジ（極細目/5個）



販売価格	2,270円(税抜)／2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜)／2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 15:26現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0358ページ		



仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	28140-12.4
商品名	リコイルパケット	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M14-1.25(スパークプラグ)	全長	12.4mm
重量	15g	入数	5個
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。			
※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。未使用時の全長はやや短くなります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.