

品番：EA949VR-10M

品名：M10-1.5x15mm リコイルインサートネジ (タングレス/100個)



販売価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
カタログ価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 18:01現在)		
商品入数	100	販売単位	袋
カタログページ	0352ページ		



#### 仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	TL05103
商品名	タングレスインサート	材質	SUS304
径	M10-1.50	全長	15mm ※インサートねじの全長表記は使用時の有効長です。 未使用時の全長はやや短くなります。
適用ドリル径	10.5mm	用途	半導体装置部品・エアーツール・産業用ロボット等
入数	100個		

425℃までの通常用向け

抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。

タングを折り取る必要がありません。

タング無しで挿入、抜き取りが可能です。

作業時間を大幅に短縮できます。

タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要がありません。

EA949VS-3~-16を併用して下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.