品番: EA949VR-4S

品名: M4-0.7x 4mm リコイルインサートネシ (タング レス/100個)



販売価格	<b>4,330円</b> (税抜)/4,763円(税込)				
カタログ価 格	4,330円(税抜)/4,763円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/14 21:55現在)				
商品入数	100	販売単位	袋		
カタログページ	0358ページ				









## 仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	TL05042
商品名	タングレスインサート	材質	SUS304
径	M4-0.70	全長	4mm ※インサートねじの全長表記は使用時 の有効長です。 未使用時の全長はやや短くなります。
適用ドリル径	4.2mm	用途	半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
入数	100個		

425℃までの通常用向け

抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。

タングを折り取る必要がありません。

タング無しで挿入、抜き取りが可能です。

作業時間を大幅に短縮できます。

タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要がありません。

EA949VS-3~-16を併用して下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.