

品番：EA950AS-10

品名：45kg サクシヨンリフター(曲面用)



販売価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

吸着面	曲面用	吸着能力	45kg
パッドサイズ	150mm	全高	110mm
サイズ	405×210mm	重量	1.08kg
材質	樹脂(PA6)、ゴム(NBR,SR)	サクシヨンリフターの持ち上げ方向	垂直方向 ※輸送時の持ち上げ方向は平行です。

特殊なラバーパッドと、長穴付き可動式吸着ヘッドの組み合わせにより、特に湾曲の強い曲面ガラスなどの使用に最適。

関節式ジョイント設計により、曲面や凹凸のある表面にも最適に適合します。

自動車のフロントガラスの運搬や組み付けに。

気密性のある表面を持つあらゆる材料や対象物に使用可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.