

品番：EA950CH

品名：50kg サクションリフター(ポンプ付)



販売価格	18,600円(税抜) / 20,460円(税込)		
カタログ価格	18,600円(税抜) / 20,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2024/05/07 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0169ページ		



真空状態がひと目で分かるポンプ付

仕様

本体材質	アルミニウム	パッド材質	特殊ゴム
吸着能力	平行方向に50kg	全高	70mm
吸着パッドサイズ	φ150mm	重量	460g

ポンプ操作で吸盤を吸着させます。

ポンプの赤いラインがハンドル内に隠れたままの状態になるまで操作します。

- プッシュボタンの赤ラインが見えた場合、または見え隠れする場合は使用を中止して下さい。
- 商品が吸着している間、プッシュボタンの動きを妨げるものは避けて下さい。
- 商品に負荷がかかっている時はリリースレバーに触れないで下さい。

- サクシヨンリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
- 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
- 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

解除のタブを引くと吸盤は対象から外れます。

代替品

品番	EA950CB
コメント	



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.