

品番：EA950CX

品名：サクシヨホ°ジ シヨニグ°デバ°イ(φ19,24,30mmハ°ット°)



販売価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2024/05/01 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ		



#### 仕様

材質	本体:プラスチック 吸着パッド:特殊ゴム	吸着パッドサイズ	φ19、φ24、φ30mm
最大荷重	φ9mm:455g φ24mm:824g φ30mm:1307g	吸盤装着時サイズ	150mm
重量	60g		

ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。

ポンプはサクシヨとリリースのロータリー式

サクシヨリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。  
吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。  
使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

ワンプッシュで吸着します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.